

Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, ante scorrevoli in lamiera piena, 36×14G, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940225 2000
GTIN	4062406070274
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×20G, con cassette 36×14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Peso	211 kg
Posizionamento maniglia	al centro
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Altezza	2000 mm
Profondità utile cassette	350 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità in G	20
Cassette profondità utile in G	14
Profondità	500 mm
ComfortClose	no
Superficie utile dei cassette in G	36×14
Larghezza in G	80
Larghezza	2000 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Larghezza utile cassette	900 mm
Cassette larghezza utile in G	36
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile	1863 mm
Numero dei cassette	3
Numero ripiani	8
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×14G
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 2000 mm	940515 2000
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940652 300
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150