

Garant GRIDLINE

Sopralzo con ante scorrevoli con polycarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940217 1000
GTIN	4062406070205
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuso). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Frontalini armadio	Porta scorrevole in polycarbonato trasparente
Peso	114 kg
Altezza utile	863 mm

Altezza	1000 mm
ComfortClose	no
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Posizionamento maniglia	in basso
Profondità	500 mm
Larghezza in G	80
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	2000 mm
Numero ripiani	4
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40

Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940652 300
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200