

Garant GRIDLINE

**Armadio soprazoo con cassetto, ante scorrevoli in policarbonato trasparente, 36x14G, Altezza: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940237 750
GTIN	4062406070373
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80x20G, con cassette 36x14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel soprazoo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	2000 mm
Numero dei cassette	2
Cassette larghezza utile in G	36

Posizionamento maniglia	in basso
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	500 mm
Altezza	750 mm
Peso	107 kg
Profondità utile cassetti	350 mm
Larghezza utile cassetti	900 mm
Superficie utile dei cassetti in G	36×14
Larghezza in G	80
Cassetti profondità utile in G	14
Profondità in G	20
ComfortClose	no
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Numero ripiani	2
Altezza utile	613 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×14G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940652 300
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 750/800 mm	940515 750/800
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40