

Garant GRIDLINE

**Armadio soprazoo con cassetto, ante scorrevoli in lamiera piena, 36×14G,
Altezza: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940235 750
GTIN	4062406070359
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×20G, con cassette 36×14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel soprazoo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	750 mm
Larghezza utile cassette	900 mm
Altezza utile	613 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero dei cassetti	2
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Cassetti larghezza utile in G	36
Profondità in G	20
Profondità	500 mm
Numero ripiani	2
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza	2000 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Posizionamento maniglia	in basso
Peso	107 kg
Superficie utile dei cassetti in G	36×14
ComfortClose	no
Profondità utile cassetti	350 mm
Larghezza in G	80
Cassetti profondità utile in G	14
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×14G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 750/800 mm	940515 750/800
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940652 300
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200