

Garant GRIDLINE

**Armadio soprazoo con cassetto, ante scorrevoli in lamiera piena, 36×14G,
Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940235 1000
GTIN	4062406070366
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×20G, con cassette 36×14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel soprazoo. Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassette inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Numero dei cassette	2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg

Cassetti larghezza utile in G	36
Larghezza utile cassetti	900 mm
Profondità utile cassetti	350 mm
Larghezza in G	80
ComfortClose	no
Profondità	500 mm
Altezza utile	863 mm
Peso	130 kg
Superficie utile dei cassetti in G	36×14
Larghezza	2000 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità in G	20
Cassetti profondità utile in G	14
Posizionamento maniglia	in basso
Numero ripiani	4
Altezza	1000 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×14G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940652 300
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940652 150
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940652 125
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940652 75
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940652 100
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto per armadi con ante scorrevoli,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940652 200