

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940841 750
GTIN	4062406070656
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×20G. Cassetti adatti: 36×16G (ordinare separatamente).

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Altezza utile	595 mm
Larghezza in G	40
Peso	41 kg
ComfortClose	no
Altezza	750 mm
Larghezza	1000 mm

Posizionamento maniglia	in alto
Struttura armadio	Armadio base
Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Profondità in G	20
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940642 300
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 750/800 mm	940511 750/800
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940642 150
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940642 125
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
	940642 100

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 100 mm

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G  
40

940560 40

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte  
battenti Per altezza armadio 750/800 mm

940501 750/800

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 200 mm

940642 200

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 75 mm

940642 75