

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente,
Altezza: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940843 1500
GTIN	4062406070779
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×20G. Cassetti adatti: 36×16G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente

Posizionamento maniglia	in alto
ComfortClose	no
Larghezza in G	40
Struttura armadio	Armadio base
Altezza	1500 mm
Larghezza	1000 mm
Peso	65 kg
Altezza utile	1345 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 1500 mm	940501 1500
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940642 75
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940642 300
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940642 150
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1500 mm	940511 1500
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940642 200
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940642 100
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940642 125
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40