

**Armadio con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949501 2000
GTIN	4062406081928
Classe articolo	92S

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con **serratura a cilindro**. Per ulteriori informazioni sulle chiusure vedi n. art. 950050 – 950060.

Con ante battenti in lamiera.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Altezza	2000 mm
Altezza utile	1840 mm
Profondità	400 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1000 mm
Peso	69 kg
Posizionamento maniglia	al centro
Numero ripiani	4
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	60 kg
Portata corpo interno dell'armadio	500 kg
Angolo di apertura sportello	225 grado
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio per raccoglitori

Accessori

Ripiano supplementare Modello 1000	949514 1000
------------------------------------	-------------