

**Armadio con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949501 1200
GTIN	4062406081911
Classe articolo	92S

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con **serratura a cilindro**. Per ulteriori informazioni sulle chiusure vedi n. art. 950050 – 950060.

Con ante battenti in lamiera.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Larghezza	1000 mm
Peso	36 kg

Profondità	400 mm
Numero ripiani	2
Altezza utile	1040 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	1200 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	60 kg
Portata corpo interno dell'armadio	500 kg
Angolo di apertura sportello	225 grado
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio per raccoglitori

Accessori

Ripiano supplementare Modello 1000	949514 1000
------------------------------------	-------------