

**Armadio senza ante, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949506 2000
GTIN	4062406082017
Classe articolo	92S

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con **serratura a cilindro**. Per ulteriori informazioni sulle chiusure vedi n. art. 950050 – 950060.

Senza ante, come armadio aperto.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Aperto
Numero ripiani	4
Altezza utile	1840 mm
Altezza	2000 mm

Profondità	400 mm
Larghezza	1000 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	60 kg
Portata corpo interno dell'armadio	500 kg
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio per raccoglitori

Accessori

Ripiano supplementare Modello 1000	949514 1000
------------------------------------	-------------