



Armadio con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949503 2000
GTIN	4062406080587
Classe articolo	92S

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con **serratura a cilindro**. Per ulteriori informazioni sulle chiusure vedi n. art. 950050 – 950060.

Con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza	2000 mm
Larghezza	1000 mm

Altezza utile	1840 mm
Numero ripiani	4
Posizionamento maniglia	al centro
Profondità	400 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	60 kg
Portata corpo interno dell'armadio	500 kg
Angolo di apertura sportello	225 grado
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio per raccoglitori

Accessori

Ripiano supplementare Modello 1000	949514 1000
------------------------------------	-------------