

**Armadio con sportelli battenti e ripiani, Altezza mm / Modello: 1950/A****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Classe articolo	92S

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con **serratura a cilindro**. Completo di **4 ripiani** in lamiera zincata.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Peso	74 kg
Larghezza	950 mm
Numero ripiani	4
Altezza utile	1820 mm
Posizionamento maniglia	al centro

Profondità	430 mm
Altezza	1950 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	80 kg
Portata corpo interno dell'armadio	500 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio per raccoglitori

Accessori

Ripiano supplementare Modello 950	949534 950
-----------------------------------	------------