

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940861 800
GTIN	4062406070878
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50×20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
ComfortClose	no
Altezza utile	645 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Larghezza	1250 mm
Profondità in G	20
Altezza	800 mm

Peso	68 kg
Struttura armadio	Armadio base
Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza in G	50
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 50G Per altezza armadio 750/800 mm	940512 750/800
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11