

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940865 1500
GTIN	4062406071059
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50x20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza in G	50
Larghezza	1250 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Profondità in G	20

Altezza utile	1345 mm
Profondità	500 mm
ComfortClose	no
Peso	104 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura armadio	Armadio base
Altezza	1500 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 50G Per altezza armadio 1500 mm	940513 1500
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50