

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1250mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940861 1250
GTIN	4062406070908
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50x20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	500 mm
Peso	91 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena

Posizionamento maniglia	in alto
Profondità in G	20
Altezza utile	1095 mm
Larghezza	1250 mm
ComfortClose	no
Struttura armadio	Armadio base
Altezza	1250 mm
Larghezza in G	50
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 1250 mm	940501 1250
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 50G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940512 1000/1250

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
50

940560 50