

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940865 1000
GTIN	4062406071035
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50×20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	1000 mm
Larghezza	1250 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Altezza utile	845 mm
Larghezza in G	50

Profondità in G	20
Profondità	500 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	78 kg
Struttura armadio	Armadio base
ComfortClose	no
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 50G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50