

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente,
Altezza: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940863 1500
GTIN	4062406070984
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50×20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	1500 mm
Altezza utile	1345 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Larghezza	1250 mm
ComfortClose	no
Profondità in G	20
Profondità	500 mm
Peso	104 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Struttura armadio	Armadio base
Larghezza in G	50
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 50G Per altezza armadio 1500 mm	940512 1500
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante
battenti Per altezza armadio 1500 mm

940501 1500