

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940861 1500
GTIN	4062406070915
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50x20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Altezza	1500 mm
Altezza utile	1345 mm
Larghezza in G	50

Profondità in G	20
Posizionamento maniglia	in alto
Peso	104 kg
ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	500 mm
Larghezza	1250 mm
Struttura armadio	Armadio base
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 50G Per altezza armadio 1500 mm	940512 1500
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 1500 mm	940501 1500
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50

Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50

940590 50