

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940861 2000
GTIN	4062406070922
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50x20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura armadio	Armadio base
ComfortClose	no

Altezza utile	1845 mm
Altezza	2000 mm
Peso	131 kg
Posizionamento maniglia	al centro
Larghezza	1250 mm
Larghezza in G	50
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Profondità	500 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 2000 mm	940501 2000
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 50G Per altezza armadio 2000 mm	940512 2000
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
	940560 50

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
50
