

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940867 2000
GTIN	4062406071134
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50×20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Altezza utile	1845 mm
Larghezza in G	50
Profondità	500 mm
Larghezza	1250 mm

Posizionamento maniglia	al centro
Struttura armadio	Armadio base
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	131 kg
Altezza	2000 mm
Profondità in G	20
ComfortClose	no
Frontalini armadio	Porta scorrevole in polycarbonato trasparente
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 50G Per altezza armadio 2000 mm	940513 2000
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21