

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940867 800
GTIN	4062406071080
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50×20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

ComfortClose	no
Struttura armadio	Armadio base
Altezza utile	645 mm
Profondità in G	20
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente

Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	800 mm
Peso	68 kg
Larghezza in G	50
Larghezza	1250 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	500 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 50G Per altezza armadio 750/800 mm	940513 750/800