

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940867 900
GTIN	4062406071097
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50×20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Profondità in G	20
Larghezza	1250 mm
Altezza utile	745 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	50
ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	900 mm
Peso	73 kg
Profondità	500 mm
Struttura armadio	Armadio base
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 50G Per altezza armadio 900 mm	940513 900