

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940905 1000
GTIN	4062406071318
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 80x20G. Cassetti adatti: 36x14G (ordinare separatamente).  
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Profondità	500 mm
Profondità in G	20
Altezza utile	845 mm
Struttura armadio	Armadio base
Posizionamento maniglia	in alto
Peso	98 kg
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	2000 mm
Larghezza in G	80
Altezza	1000 mm
ComfortClose	no
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21