

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940905 2000
GTIN	4062406071349
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 80×20G. Cassetti adatti: 36×14G (ordinare separatamente).  
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Altezza utile	1845 mm
Profondità in G	20
ComfortClose	no
Larghezza	2000 mm

Posizionamento maniglia	al centro
Larghezza in G	80
Altezza	2000 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Struttura armadio	Armadio base
Profondità	500 mm
Peso	155 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 2000 mm	940515 2000
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40