

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 900mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940907 900
GTIN	4062406071370
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio non attrezzato 80×20G. Cassetti adatti: 36×14G (ordinare separatamente). Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

ComfortClose	no
Altezza utile	745 mm
Larghezza	2000 mm
Struttura armadio	Armadio base
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	20
Profondità	500 mm

Peso	92 kg
Altezza	900 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in polycarbonato trasparente
Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza in G	80
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 900 mm	940515 900
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40