

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 1250mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940907 1250
GTIN	4062406071394
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 80×20G. Cassetti adatti: 36×14G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	2000 mm
Struttura armadio	Armadio base
Posizionamento maniglia	in alto
Peso	112 kg
Profondità	500 mm
Profondità in G	20

Altezza	1250 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	80
Frontalini armadio	Porta scorrevole in polycarbonato trasparente
Altezza utile	1095 mm
ComfortClose	no
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1500 mm	940515 1500
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21