

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940905 900
GTIN	4062406071301
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 80x20G. Cassetti adatti: 36x14G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Larghezza in G	80
Larghezza	2000 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Peso	92 kg
Profondità	500 mm
ComfortClose	no

Struttura armadio	Armadio base
Altezza utile	745 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	900 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 900 mm	940515 900
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40