

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940907 750
GTIN	4062406071356
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 80x20G. Cassetti adatti: 36x14G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Larghezza	2000 mm
ComfortClose	no
Altezza	750 mm
Peso	83 kg
Larghezza in G	80
Posizionamento maniglia	in alto

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura armadio	Armadio base
Profondità in G	20
Altezza utile	595 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in polycarbonato trasparente
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 750/800 mm	940515 750/800
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40