

Garant GRIDLINE

**Armadio base capiente con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 941001 1000   |
| GTIN            | 4062406071424 |
| Classe articolo | 9GI           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

|  |         |
|--|---------|
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg  |
| Posizionamento maniglia  | in alto |

|   |  |
|---|--|
| ComfortClose                                  | no   |
| Altezza utile                                 | 845 mm   |
| Larghezza                                     | 750 mm   |
| Profondità                                    | 700 mm   |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì   |
| Larghezza in G                                | 30   |
| Peso  | 70 kg  |
| Altezza                                       | 1000 mm  |
| Profondità in G                               | 28   |
| Numero ripiani                                | 1  |
| Spessore del materiale                        | 0,9 mm   |
| Portata corpo interno dell'armadio            | 1000 kg  |
| Angolo di apertura sportello                  | 250 grado  |
| Regolazione dell'altezza con passo            | 25 mm  |
| Serratura a cilindro                          | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Struttura armadio                             | Base   |
| Tipo di prodotto                              | Armadio capiente   |

## Accessori

|   |                 |
|---|-----------------|
| Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm                    | 940501 900/1000 |
| Maniglia per GridLine Modello GP11  | 914226 GP11     |
| Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30   | 942550 30       |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm | 942570 300      |
|   | 958480 28       |

Kit di retrofit per carrello Per profondità alloggiamento in G 28

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm

942570 150

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm

942570 200

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm

942570 75

Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Maniglia Modello 1

958490 1

Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

942530 30

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F

940559 F

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm

942570 100

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm

942570 125