

Garant GRIDLINE

Armadio base capiente con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 941003 2000 |
| GTIN | 4062406071455 |
| Classe articolo | 9GI |

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------|--------|
| Larghezza in G | 30 |
| Peso | 128 kg |

| | |
|--|--|
| Altezza utile | 1845 mm |
| Posizionamento maniglia | al centro |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg |
| Larghezza | 750 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Numero ripiani | 4 |
| ComfortClose | no |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Profondità in G | 28 |
| Profondità | 700 mm |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Portata corpo interno dell'armadio | 1000 kg |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Struttura armadio | Base |
| Tipo di prodotto | Armadio capiente |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 125 mm | 942570 125 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 300 mm | 942570 300 |
| Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 2000 mm | 940510 2000 |
| Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F | 940559 F |

| | |
|--|-------------|
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm | 942570 100 |
| Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30 | 942530 30 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm | 942570 75 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm | 942570 150 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm | 942570 200 |
| Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30 | 942550 30 |
| Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 2000 mm | 940501 2000 |
| Maniglia per GridLine Modello GP11 | 914226 GP11 |