

Garant GRIDLINE

**Armadio base capiente con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941021 1000
GTIN	4062406071486
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Profondità in G	28
Larghezza in G	40
Peso	81 kg

Altezza	1000 mm
Numero ripiani	1
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza	1000 mm
ComfortClose	no
Altezza utile	845 mm
Profondità	700 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Base
Tipo di prodotto	Armadio capiente

## Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 200 mm	942573 200
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Maniglia Modello 1	958490 1

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	942573 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	942573 150
Ripiano 100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942530 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	942573 300
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	942573 100
Kit di retrofit per carrello Per profondità alloggiamento in G 28	958480 28
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	942573 75