

Garant GRIDLINE

Armadio base capiente con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941023 1000
GTIN	4062406071509
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	1000 mm

ComfortClose	no
Numero ripiani	1
Posizionamento maniglia	in alto
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza	1000 mm
Profondità in G	28
Altezza utile	845 mm
Profondità	700 mm
Larghezza in G	40
Peso	81 kg
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Base
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Maniglia Modello 1	958490 1
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	942573 100
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	942573 75

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	942573 150
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	942573 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	942573 300
Kit di retrofit per carrello Per profondità alloggiamento in G 28	958480 28
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942530 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	942573 200
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F