

Garant GRIDLINE

**Armadio base capiente con ante scorrevoli con policarbonato trasparente,
Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941047 2000
GTIN	4062406071578
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel soprizzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Numero ripiani	8
Profondità	700 mm

ComfortClose	no
Profondità in G	28
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1500 mm
Posizionamento maniglia	al centro
Altezza	2000 mm
Altezza utile	1863 mm
Peso	239 kg
Larghezza in G	60
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Base
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 2000 mm	940514 2000
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	942580 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	942580 100

Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942550 30
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	942580 300
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942530 30
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	942580 75
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	942580 200
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	942580 150