

Garant GRIDLINE

**Armadio base capiente con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941045 1000
GTIN	4062406071547
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60×28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	1000 mm
ComfortClose	no
Profondità	700 mm

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Peso	135 kg
Altezza utile	863 mm
Larghezza in G	60
Numero ripiani	2
Posizionamento maniglia	in alto
Profondità in G	28
Larghezza	1500 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Base
Tipo di prodotto	Armadio capiente

## Accessori

Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942550 30
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	942580 300
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	942580 150
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942530 30
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	942580 200
	942580 75

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli  
Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli  
Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm

942580 100

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi  
Modello F

940559 F

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli  
Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm

942580 125