

Garant GRIDLINE

Armadio sopralzo capiente con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941057 1000
GTIN	4062406071592
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60x28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	1500 mm
Larghezza in G	60
Altezza utile	863 mm
Numero ripiani	2

ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	1000 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Peso	135 kg
Profondità	700 mm
Profondità in G	28
Posizionamento maniglia	in basso
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 100 mm	942580 100
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942550 30
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942530 30
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 200 mm	942580 200
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 125 mm	942580 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 75 mm	942580 75

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	942580 300
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	942580 150
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21