

Garant **GRIDLINE****Armadio base capiente con ante scorrevoli con policarbonato trasparente,  
Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 941067 2000   |
| GTIN            | 4062406071639 |
| Classe articolo | 9GI           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

|              |        |
|--------------|--------|
| Peso         | 266 kg |
| ComfortClose | no     |

|  |  |
|--|--|
| Altezza  | 2000 mm  |
| Profondità   | 700 mm   |
| Profondità in G  | 28   |
| Altezza utile  | 1863 mm  |
| Numero ripiani   | 8  |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg   |
| Larghezza in G   | 80   |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile  | sì   |
| Posizionamento maniglia  | al centro  |
| Larghezza  | 2000 mm  |
| Spessore del materiale   | 0,9 mm   |
| Portata corpo interno dell'armadio   | 1000 kg  |
| Regolazione dell'altezza con passo   | 25 mm  |
| Serratura a cilindro   | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Struttura armadio  | Base   |
| Tipo di prodotto   | Armadio capiente   |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli<br>Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm | 942583 100  |
| Ripiano 100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40  | 942530 40   |
| Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 2000 mm         | 940515 2000 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli<br>Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm | 942583 125  |
| Frontalini serratura per GridLine Modello GP21   | 914227 GP21 |

|   |            |
|---|------------|
| Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio /<br>Armadietto in G 40  | 942550 40  |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante<br>scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm | 942583 150 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante<br>scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm | 942583 300 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante<br>scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm | 942583 200 |
| Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi<br>Modello F  | 940559 F   |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante<br>scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm  | 942583 75  |