

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta battente in lamiera piena, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942301 1000
GTIN	4062406071769
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×28G.

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	in alto
Peso	76 kg

Numero ripiani	2
Altezza	1000 mm
Larghezza	750 mm
Larghezza in G	30
Altezza utile	845 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Profondità in G	28
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Profondità	700 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti

Accessori

Kit di retrofit per carrello Per profondità alloggiamento in G 28	958480 28
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Maniglia Modello 1	958490 1
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
	940501 900/1000

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante
battenti Per altezza armadio 900/1000 mm

Ripiano per carichi pesanti Per larghezza armadio /
Armadietto in G 30

942610 30