

**Pinza regolabile con rivestimento colorato, Lunghezza complessiva: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	706101 300
GTIN	4062406069643
Classe articolo	72B

**Descrizione****Esecuzione:**

**Snodo passante** (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli.

Pinza con rivestimento colorato rosso, ganasce e cerniera in esecuzione lucidata.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

**Descrizione tecnica**

Apertura per tubi	2 pollici
Apertura per esagono	48 mm
Lunghezza complessiva	300 mm
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile