

Garant**INFO Point con monitor da 24 pollici, Modello: M/DE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948005 M/DE
GTIN	4062406212384
Classe articolo	9GS

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT INFO Point è una moderna postazione di lavoro per computer per la visualizzazione e l'elaborazione di informazioni digitali, nonché la registrazione di dati. È inoltre utilizzabile come terminale di feedback con lettore di codici a barre collegato (non fornito in dotazione).

INFO Point è costruito in robusta lamiera di acciaio. Sul lato anteriore si trova, a un'altezza ergonomica, un ripiano a cerniera per appoggiare tastiera e mouse. Sotto questo ripiano, nel corpo dietro lo sportello richiudibile si possono alloggiare client PC o client Linux. Il ripiano e lo sportello possono essere bloccati con serrature a cilindro DOM. Per la necessaria ventilazione degli apparecchi all'interno del corpo, sul lato posteriore è previsto un pannello forato con fori di $\square 9 \times 9$ mm e passo da 37 mm che serve anche all'alloggiamento dei supporti e dei ganci Easyfix.

Con monitor da 24 pollici integrato fisso. Carrello con 4 ruote piroettanti ($\varnothing 100$ mm), 2 con freno di stazionamento.

Collocamento:

Numero ripiani nella custodia del computer: 1

Verniciatura:

Corpo antracite RAL 7016 **termovernicciato**.

Descrizione tecnica

Profondità utile custodia del computer	190 mm
Larghezza superiore appoggio	616 mm
Profondità ripiano	300 mm
Altezza utile custodia per computer	740 mm
Larghezza ripiano	600 mm
Peso	65 kg
Altezza	1570 mm
Altezza di lavoro ripiano	1060 mm
Profondità superficie di appoggio	550 mm
Larghezza utile custodia per computer	540 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ripiano chiuso, profondità	150 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	INFO Point