

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942323 2000
GTIN	4062406072513
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x28G.

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Posizionamento maniglia	in alto

Profondità in G	28
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Altezza utile	1845 mm
Altezza	2000 mm
Larghezza	1000 mm
Peso	153 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	40
Numero ripiani	5
ComfortClose	no
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano per carichi pesanti Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942610 40
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 2000 mm	940511 2000
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con ante battenti Per altezza armadio 2000 mm	940501 2000

