

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta scorrevole in lamiera piena, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 942345 1000 |
| GTIN | 4062406072520 |
| Classe articolo | 9GI |

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60x28G.

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|---|----|
| ComfortClose | no |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Numero ripiani | 4 |

| | |
|--|--|
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 200 kg |
| Larghezza in G | 60 |
| Profondità in G | 28 |
| Altezza | 1000 mm |
| Posizionamento maniglia | in alto |
| Larghezza | 1500 mm |
| Peso | 88 kg |
| Profondità | 700 mm |
| Altezza utile | 845 mm |
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Portata corpo interno dell'armadio | 1600 kg |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Armadio per carichi pesanti |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 100 mm | 942580 100 |
| Frontalini serratura per GridLine Modello GP21 | 914227 GP21 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 125 mm | 942580 125 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 300 mm | 942580 300 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 150 mm | 942580 150 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 200 mm | 942580 200 |

| | |
|---|------------------|
| Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F | 940559 F |
| Ripiano per carichi pesanti Per larghezza armadio / Armadietto in G 30 | 942610 30 |
| Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm | 942580 75 |