

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942723 1000
GTIN	4062406072667
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×28G. Cassetti adatti: 36×24G (ordinare separatamente).

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Larghezza	1000 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Posizionamento maniglia	in alto
ComfortClose	no
Larghezza in G	40
Peso	70 kg
Altezza	1000 mm
Altezza utile	845 mm
Struttura armadio	Armadio base
Profondità in G	28
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Kit di retrofit per carrello Per profondità alloggiamento in G 28	958480 28
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	942573 125

Maniglia Modello 1	958490 1
Ripiano 100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942530 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	942573 200
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	942573 100
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	942573 75
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	942573 150
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	942573 300
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940511 1000/1250