

Garant GRIDLINE

**Armadio capiente / per carichi pesanti con anta scorrevole in policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942767 2000
GTIN	4062406072759
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 80×28G. Cassetti adatti: 36×20G (ordinare separatamente).  
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

**Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Posizionamento maniglia	al centro
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Profondità in G	28
Profondità	700 mm
Altezza	2000 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in polycarbonato trasparente
Larghezza in G	80
Altezza utile	1863 mm
Peso	225 kg
Struttura armadio	Armadio base
Larghezza	2000 mm
ComfortClose	no
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

## Accessori

Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 2000 mm	940515 2000
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	942583 150
Ripiano 100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942530 40