

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta scorrevole in policarb. trasparente, Altezza: 1000 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	942867 1000
GTIN	4062406072902
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio non attrezzato 80×28G. Cassetti adatti: 36×20G (ordinare separatamente).

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 1000 mm

Larghezza: 2000 mm

Profondità: 700 mm

Larghezza in G: 80

Profondità in G: 28

Altezza utile: 845 mm

Descrizione tecnica

Altezza	1000 mm
---------	---------

Profondità in G	28
Larghezza in G	80
Altezza utile	845 mm
Larghezza	2000 mm
Peso	138 kg
Profondità	700 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti vuoto

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con Ante scorrevoli, larghezza 80G per altezza armadio 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Ripiano per carichi pesanti per larghezza armadio / armadietto in G 40	942610 40
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21