

Garant GRIDLINE

**Armadio per carichi pesanti con anta scorrevole in policarb. trasparente,
Altezza: 2000 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942867 2000
GTIN	4062406072919
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 80×28G. Cassetti adatti: 36×20G (ordinare separatamente).

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 2000 mm

Profondità: 700 mm

Larghezza in G: 80

Profondità in G: 28

Altezza utile: 1845 mm

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Peso	225 kg
Larghezza	2000 mm
Altezza utile	1845 mm
Profondità in G	28
Larghezza in G	80
Altezza	2000 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti vuoto

Accessori

Ripiano per carichi pesanti per larghezza armadio / armadietto in G 40	942610 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con Ante scorrevoli, larghezza 80G per altezza armadio 2000 mm	940515 2000
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21