

Garant**Armadio guardaroba con maniglia girevole, Numero di armadietti: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949012 3
GTIN	4062406073060
Classe articolo	91G

Descrizione**Esecuzione:**

Piedini in lamiera di alluminio, spessore 2 mm. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Dotazione interna con 1 ripiano ciascuno (portata 40 kg).

Appendiabiti con 3 ganci per armadietto.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Su richiesta con zoccolo. Contattateci.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	1850 mm
---------	---------

Norma	DIN 4547
Targhetta per nome	sì
Per lucchetto	sì
Esecuzione struttura portante	Piedini in alluminio
Numero di appendiabiti	1
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
Fessura di aerazione sportello	no
cad. Ripiano caschi altezza utile	370 mm
Pannello di copertura obliquo	no
cad. Armadietto profondità utile	472 mm
Per casco integrale	sì
Larghezza	1200 mm
Profondità	520 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1188 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Esecuzione serratura	Maniglia girevole
Peso	102 kg
Numero di ripiani fissi	1
cad. Armadietto larghezza utile	342 mm
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Numero di armadietti	3
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Accessori

Zoccolo anteriore Modello 1200	958737 1200
Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 45 mm	085814 45
Lucchetto senza inserto a bussola Ø Larghezza corpo 45 mm	085816 45
Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40
Maniglia girevole Modello R	914190 R
Zoccolo laterale Modello 520	958738 520
Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave unica Ø Larghezza corpo 45 mm	085812 45