

Garant**Armadio guardaroba con maniglia girevole, Numero di armadietti: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949015 4
GTIN	4062406073091
Classe articolo	91G

Descrizione**Esecuzione:**

Piedini in lamiera di alluminio, spessore 2 mm. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Appendiabiti con 3 ganci per armadietto.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Su richiesta con zoccolo. Contattateci.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Possibilità di verniciatura speciale	sì

Norma	DIN 4547
Esecuzione struttura portante	Piedini in alluminio
Peso	68 kg
Per casco integrale	sì
Numero di armadietti	4
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Pannello di copertura obliquo	no
Fessura di aerazione sportello	no
Targhetta per nome	sì
cad. Armadietto profondità utile	472 mm
Profondità	520 mm
Larghezza	800 mm
Numero di appendiabiti	1
cad. Armadietto altezza utile	780 mm
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
cad. Armadietto larghezza utile	342 mm
Altezza	1850 mm
Per lucchetto	sì
Esecuzione serratura	Maniglia girevole
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Accessori

Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 45 mm

085814 45

Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave unica Ø Larghezza corpo 45 mm	085812 45
Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40
Zoccolo laterale Modello 520	958738 520
Zoccolo anteriore Modello 800	958737 800
Lucchetto senza inserto a bussola Ø Larghezza corpo 45 mm	085816 45
Maniglia girevole Modello R	914190 R