

Garant**Armadio guardaroba con maniglia girevole, Numero di armadietti: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949015 6
GTIN	4062406073107
Classe articolo	91G

Descrizione**Esecuzione:**

Piedini in lamiera di alluminio, spessore 2 mm. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Appendiabiti con 3 ganci per armadietto.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Su richiesta con zoccolo. Contattateci.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Targhetta per nome	sì
Peso	102 kg

Norma	DIN 4547
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Numero di armadietti	6
Esecuzione struttura portante	Piedini in alluminio
cad. Armadietto larghezza utile	342 mm
Profondità	520 mm
Esecuzione serratura	Maniglia girevole
Fessura di aerazione sportello	no
Altezza	1850 mm
Larghezza	1200 mm
cad. Armadietto altezza utile	780 mm
Per lucchetto	sì
Per casco integrale	sì
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Numero di appendiabiti	1
cad. Armadietto profondità utile	472 mm
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Pannello di copertura obliquo	no
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Accessori

Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave unica
Ø Larghezza corpo 45 mm

085812 45

Maniglia girevole Modello R	914190 R
Lucchetto senza inserto a bussola Ø Larghezza corpo 45 mm	085816 45
Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 45 mm	085814 45
Zoccolo laterale Modello 520	958738 520
Zoccolo anteriore Modello 1200	958737 1200
Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40