

Garant**Armadio guardaroba con maniglia girevole, Numero di armadietti: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949018 12
GTIN	4062406073145
Classe articolo	91G

Descrizione**Esecuzione:**

Piedini in lamiera di alluminio, spessore 2 mm. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Su richiesta con zoccolo. Contattateci.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Peso	114 kg
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm

Possibilità di verniciatura speciale	sì
cad. Armadietto profondità utile	472 mm
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
cad. Armadietto larghezza utile	342 mm
Altezza	1850 mm
Per lucchetto	sì
Esecuzione serratura	Maniglia girevole
Numero di armadietti	12
Profondità	520 mm
Esecuzione struttura portante	Piedini in alluminio
cad. Armadietto altezza utile	370 mm
Larghezza	1200 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Targhetta per nome	sì
Norma	DIN 4547
Pannello di copertura obliquo	no
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio a cassette di custodia

Accessori

Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave unica Ø Larghezza corpo 45 mm	085812 45
Zoccolo anteriore Modello 1200	958737 1200
Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40
	085814 45

Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave
diversa Ø Larghezza corpo 45 mm

Maniglia girevole Modello R	914190 R
Zoccolo laterale Modello 520	958738 520
Lucchetto senza inserto a bussola Ø Larghezza corpo 45 mm	085816 45