

Garant**Armadio guardaroba con maniglia girevole, Numero di armadietti: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949051 2
GTIN	4062406073176
Classe articolo	91G

Descrizione**Esecuzione:**

Ante con battuta ammortizzata. Corpo dotato di un **pannello di copertura obliquo**, dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo e uno **zoccolo amovibile** sul lato frontale. Un ripiano con 2 ganci per abiti per ogni armadietto. La struttura speciale consente, nonostante la larghezza dell'armadietto di 300 mm, l'alloggiamento di caschi integrali (diritti protettivi registrati). Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).

Norma:**DIN 4547****Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

- **Gli armadi vengono forniti completamente montati.**
- **Per i lucchetti per maniglia girevole vedi catalogo Volume 2 "Utensili manuali e di misura" n. art. 085822–085890, e lucchetto DOM n. art. 085812; 085814. n. art. 085816 Dim. 45.**
- **Adatto per i sistemi di chiusura.**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza dietro	2000 mm
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile	420 - 480 mm
Per lucchetto	sì
cad. Ripiano caschi profondità utile	250 mm
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1240 mm
cad. Armadietto per abiti larghezza utile	240 mm
Profondità ripiano	250 mm
cad. Ripiano caschi (integrali) larghezza utile	240 - 280 mm
Pannello di copertura obliquo	sì
Peso	49,8 kg
Fessura di aerazione parete posteriore	no
Targhetta per nome	sì
Esecuzione serratura	Maniglia girevole
Altezza davanti	1850 mm
Larghezza	600 mm
Larghezza ripiano	295 mm
Norma	DIN 4547
cad. Armadietto per abiti profondità utile	475 mm
Esecuzione struttura portante	Zoccolo con coprizoccolo
Fessura di aerazione sportello	no
Zoccolo amovibile	sì
Numero di armadietti	2
Numero di appendiabiti	1
Frontalini armadio	porta battente in lamiera piena
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Profondità	500 mm
Numero di ripiani fissi arretrati	1

Per casco integrale	sì
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Accessori

Maniglia girevole Modello R	914190 R
Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave unica Ø Larghezza corpo 45 mm	085812 45
Lucchetto senza inserto a bussola Ø Larghezza corpo 45 mm	085816 45
Lucchetto con inserto a bussola, apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 45 mm	085814 45
Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40